

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.010

风扇模块

状态: 2026-6-28 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.010 - 风扇模块 用于 VX IT, TS IT

用于主动式通风。可以选择加装风扇扩展单元。连接便捷，转速调节能效高。

特征

型号	SK 5503.010
型式	不带顶板
产品描述	用于主动式通风。可以选择加装风扇扩展单元。
您的获益	连接方便，采用 C13 设备插座 带预设的特性曲线，高效率的转速调节 国际认证和多种电压供应，可应用于世界各地
材料	钢板，喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	1 个风扇单元 2 个风扇 已接好线 包括固定件 安装说明书和简要操作说明书
气流量（工作点）	280 m ³ /h
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.39 A 在 60 Hz 条件下: 0.36 A
尺寸	宽度: 550 mm 高度: 42 mm 深度: 220 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 20

特征

转速	100 %
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 10 A
安装可能性	在以下尺寸规格 (宽x深) (mm) 的 VX IT 内: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 在以下宽x深的 TS IT 内: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 在 TX CableNet 中, 宽 x 深 (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
说明	在 25Pa 反向压力下, 将规定的气流量降至 280 m ³ /h
噪音等级 (工作点)	46 dB(A)
适用于	箱体类型: VX IT TS IT TX CableNet
工作温度范围	5 °C...55 °C
额定功率	21.5 W
包装单元	1 件
净重	2.45 kg
毛重	2.653 kg
税率号	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
产品描述	SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m ³ /h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035

批准

批准

UL
UL + C-UL (listed)

解释

符合性声明
符合性声明 UK