

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5514.130

## 网络/服务器机柜 TS IT

状态: 2026-4-4 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5514.130 - 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门，防护等级 IP 55，带 19 寸安装角轨

TS IT，闭合的，用于与机柜直接相关的温控系统。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19"，用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸和防护级最大为 IP 55 的型号。

## 特征

型号	DK 5514.130
材料	钢板 带 3 mm 单片安全玻璃的铝框玻璃门
表面	箱体架：浸涂底漆 内部扩装：浸涂底漆 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	箱体框架和平板件：RAL 7035 内部扩装：RAL 9005
供货范围	箱体架 TS 8 带门和顶板 12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附） 50 个内六角圆头螺钉，导电（随附） 前面用铝质透明门，180° 铰链 钢板后门，180° 铰链 前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 底部槽型件，带底板，多段式，封闭式 顶板，单件式，封闭式
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,200 mm 深度: 1,000 mm
高度单位	47 U

## 特征

---

高度单位	47 U
层面间距 (供货状态下)	745 mm
承载力	15,000 N
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 55
关于订货编号的说明	单件安装时, 订购带有已安装、固定侧板的机柜
说明	根据安装方式和地点的不同, 机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料	铝
包装单元	1 件
净重	126.7 kg
毛重	139 kg
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27180207
产品描述	TS IT 机柜 RAL7035 BHT 800x2200x1000 47U

## 批准

---

证书	防护等级
----	------