


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5514.181

## 网络/服务器机柜 TS IT

状态: 2025-12-10 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5514.181 - 网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门，带 19" 安装框架

TS IT，通风型，用于房间温控。可用 19" 安装框架将内部扩装为 19"，用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸型号。

## 特征

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号             | DK 5514.181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 材料             | 钢板<br>铝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 表面             | 箱体架：浸涂底漆<br>内部扩装：浸涂底漆<br>门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 颜色             | 箱体框架和平板件：RAL 7035<br>内部加装，前面的通风网格：RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 供货范围           | 箱体架 TS 8 带门和顶板<br>铝钢板前门，通风型（孔板部分通风率约 85 %），180° 铰链<br>前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E<br>两个 482.6 mm (19") 安装框架，前面和后面，深度可调<br>间隔垫片，高 50 mm，用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方，用于被动通风（随附）。对于不带开口的版本，无需使用。<br>连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附）<br>12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附）<br>50 个内六角圆头螺钉，导电（随附）<br>IPPC 托盘<br>多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板<br>钢板后门，通风型（孔板部分通风率约 85 %），垂直分段，180° 铰链 |

# 特征

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| 尺寸                | 宽度: 800 mm<br>高度: 2,200 mm<br>深度: 1,000 mm |
| 高度单位              | 47 U                                       |
| 高度单位              | 47 U                                       |
| 前/后安装自由空间至 19" 平面 | 87 mm / 165 mm                             |
| 层面间距（供货状态下）       | 745 mm                                     |
| Design doors      | 通风式                                        |
| 19" 角轨            | 安装框架, 482.6 mm (19")                       |
| 承载力               | 15,000 N                                   |
| 说明                | 根据安装方式和地点的不同，机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同        |
| 基本材料              | 铝                                          |
| 包装单元              | 1 件                                        |
| 净重                | 96.7                                       |
| 毛重                | 101.8                                      |
| EAN               | 4028177706590                              |
| E-Number Sweden   | E7239930                                   |
| ETIM 9            | EC002499                                   |
| ECLASS 8.0        | 27180207                                   |

# 批准

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

# 批准

---

证书

表面

---

解释

符合性声明