

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5516.120

## 网络/服务器机柜 TS IT

状态: 2026-6-5 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5516.120 - 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门，带 19" 安装角轨

TS IT，闭合的，用于与机柜直接相关的温控系统。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19"，用于承重最大 1500 kg 的不同尺寸型号。



## 特征

型号	DK 5516.120
材料	钢板 铝 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm
表面	箱体架：浸涂底漆 内部扩装：浸涂底漆 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	箱体框架和平板件：RAL 7035 内部扩装：RAL 9005

# 特征

供货范围	<p>箱体架 TS 8 带门和顶板</p> <p>前面用铝质透明门，180° 铰链</p> <p>前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E</p> <p>前面和后面两个 482.6 mm (19") 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上</p> <p>间隔垫片，高 50 mm，用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方，用于被动通风（随附）。对于不带开口的版本，无需使用。</p> <p>连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附）</p> <p>12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附）</p> <p>50 个内六角圆头螺钉，导电（随附）</p> <p>IPPC 托盘</p> <p>多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板</p> <p>钢板后门，闭合式，垂直分段，180° 铰链</p>
尺寸	<p>宽度: 800 mm</p> <p>高度: 2,200 mm</p> <p>深度: 1,200 mm</p>
高度单位	47 U
高度单位	47 U
前/后安装自由空间至 19" 平面	147 mm / 305 mm
层间距（供货状态下）	745 mm
Design doors	封闭式
19" 角轨	安装角轨，482.6 mm (19")
承载力	15,000 N
说明	根据安装方式和地点的不同，机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	120 kg

## 特征

---

毛重	124 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
产品描述	TS IT 机柜 玻璃门 RAL7035 WHD 800x2200x1200

---

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面
解释	符合性声明

---