

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5824.600

## 独立式机柜系统 VX SE

状态: 2026-4-7 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5824.600 - 独立式机柜系统 VX SE

独立式机柜由钢板制成、框架稳固，带有两个安装平面、门板和螺栓固定的后板。顶板和侧面由一体式成型框架组成。系统兼容，可加装 VX25 配件。效率更高，因为不用安装侧板，并且大的柜体宽度可以代替小的并联组合。



## 特征

|    |  |
|----|--|
| 型号 | SE 5824.600  |
| 材料 | 箱体：钢板 1.5 mm<br>门：钢板，2.0 mm<br>后壁：钢板，1.5 mm<br>底板：钢板，1.5 mm<br>安装板：钢板，3.0 mm |
| 表面 | 箱体、门和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹<br>安装板和底板：镀锌  |
| 颜色 | RAL 7035   |

# 特征

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 供货范围                    | 箱体上面和侧面封闭<br>门<br>单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧<br>安装板<br>底板<br>后板可拧出螺钉后卸下<br>锁：3 mm 双齿<br>2 个冲孔轨 18 x 39 mm<br>后壁，单件式 |
| 尺寸                      | 宽度: 1,200 mm<br>高度: 1,800 mm<br>深度: 300 mm  |
| 安装板尺寸 (宽 x 高)           | 1,099 mm x 1,696 mm   |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 55   |
| 防护等级 NEMA               | NEMA 3R<br>NEMA 12  |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准      | 类型 1<br>Type 2<br>类型 3<br>Type 3R<br>类型 12  |
| IK 编码                   | IK10  |
| 门数                      | 2   |
| 锁                       | 锁具数量: 2   |
| 基本材料                    | 钢板  |
| 包装单元                    | 1 件   |
| 净重                      | 152 kg  |
| 毛重                      | 168.6 kg  |

# 特征

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| 本型号（含包装） PCF（出厂前） | 643.9 kg CO2 eq (Cat B)                               |
| 关于PCF类别说明         | 类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明                           |
| 税率号               | 94032080  |
| ETIM 9            | EC000261  |
| ETIM 8            | EC000261  |
| ECLASS 8.0        | 27180101  |
| 产品描述              | VX SE 独立式机柜系统，宽 x 高 x 深：1200x1800x300 mm，钢板，带安装板，正面双门 |

# 批准

---

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed)                   |
| 证书 | 表面<br>防护等级                           |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK<br>PCF-declaration |