## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SE 5825.600 独立式机柜系统 VX SE

状态: 2025-11-29 (来源: rittal.com/cn-zh)



### SE 5825.600 - 独立式机柜系统 VX SE

独立式机柜由钢板制成、框架稳固,带有两个安装平面、门板和螺栓固定的后板。顶板和侧面由一体式成型框架组成。系统兼容,可加装 VX25 配件。效率更高,因为不用安装侧板,并且大的柜体宽度可以代替小的并联组合。







#### 特征

| 型号 | SE 5825.600   |
|----|---|
| 材料 | 箱体: 钢板 1.5 mm<br>门: 钢板, 2.0 mm<br>后壁: 钢板, 1.5 mm<br>底板: 钢板, 1.5 mm<br>安装板: 钢板, 3.0 mm |
| 表面 | 箱体、门和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹<br>安装板和底板:镀锌   |
| 颜色 | RAL 7035  |

© Rittal 2025

## 特征

| 供货范围                    | 箱体上面和侧面封闭门<br>门单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧安装板<br>底板<br>后板可拧出螺钉后卸下锁:3 mm 双齿<br>2 个冲孔轨 18 x 39 mm<br>后壁,单件式 |
|-------------------------|--|
| 尺寸                      | 宽度: 1,200 mm<br>高度: 2,000 mm<br>深度: 300 mm   |
| 安装板尺寸(宽 x 高)            | 1,099 mm x 1,896 mm  |
| 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准 | IP 55  |
| 防护等级 NEMA               | NEMA 12  |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准      | 类型 1 Type 2 类型 3 Type 3R 类型 12   |
| IK 编码                   | IK10   |
| 门数                      | 2  |
| 基本材料                    | 钢板   |
| 包装单元                    | 1件   |
| 净重                      | 171.01   |
| 毛重                      | 184.8  |
| 本型号(含包装)PCF(出厂前)        | 704.9 kg CO2 eq (Cat B)  |
|                         |  |

© Rittal 2025

## 特征

| 关于PCF类别说明       | 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 |
|-----------------|----------------------------|
| EAN             | 4028177959293              |
| E-Number Sweden | E3465430                   |
| ETIM 9          | EC000261                   |
| ETIM 8          | EC000261                   |
| ECLASS 8.0      | 27180101                   |

## 批准

| 批准 | UL + C-UL (listed)                   |
|----|--------------------------------------|
| 证书 | 表面<br>防护等级                           |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK<br>PCF-declaration |

© Rittal 2025 4