

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5830.580

独立式机柜系统 SE 8

状态: 2025-12-21 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5830.580 - 独立式机柜系统 SE 8 IP 66/NEMA 4

每个钢板机柜具备稳固的框架、两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板与框架整体连接。可完全兼容于 TS 8 的内部配置，与 TS 8 产品系列融合。由于 IP 66 / NEMA 4，具有很高的保护功能。一次成型侧板，节省安装时间。

特征

型号	SE 5830.580
产品描述	独立式机柜系统基于 TS 8 平台。TS 8 内部扩装的系统附件可以自由使用。
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板， 1.5 mm 底座：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体、门和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层， 织纹 安装板：镀锌 底座：浸涂底漆和粉末涂层， 织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体上面和侧面封闭 门 门铰链在右边，可换到左边 安装板 底座，封闭式 后板可拧出螺钉后卸下 锁：3 mm 双齿 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm

特征

尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,800 mm 深度: 400 mm
安装板尺寸（宽 x 高）	499 mm x 1,696 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
防护等级 NEMA	NEMA 4 NEMA 3R
门数	1
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	100.5
毛重	103.6
EAN	4028177696723
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK