Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5830.680 独立式机柜系统 VX SE

状态: 2025-12-10 (来源: rittal.com/cn-zh)



SE 5830.680 - 独立式机柜系统 VX SE IP 66/NEMA 4

独立式机柜由钢板制成、框架稳固,带有两个安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。效率更高,因为不用安装侧板。防护等级提高至 IP 66/NEMA 4。







特征

型号	SE 5830.680
材料	箱体: 钢板 1.5 mm
	门:钢板,2.0 mm
	后壁:钢板, 1.5 mm
	底座: 钢板,1.5 mm
	安装板:钢板,3.0 mm
表面	箱体、门和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
	安装板:镀锌
	底座: 浸涂底漆和粉末涂层,织纹
颜色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

特征

供货范围	—————————————————————————————————————
	门
	门铰链在右边,可换到左边
	安装板
	底部,封盖板
	后板可拧出螺钉后卸下
	锁: 3 mm 双齿
	2 个冲孔轨 18 x 39 mm
尺寸	宽度: 600 mm
	高度: 1,800 mm
	深度: 400 mm
安装板尺寸(宽x高)	499 mm x 1,696 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66
防护等级 NEMA	NEMA 4
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	Type 2
	类型 3
	Type 3R
	Type 4
	类型 12
IK 编码	IK10
门数	1
基本材料	钢板
包装单元	1件
净重	100.5
毛重	103.6
本型号(含包装)PCF(出厂前)	396.2 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

特征

关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
EAN	4028177959323
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面防护等级
解释	符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration

© Rittal 2025 4