Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5833.600 独立式机柜系统 VX SE

状态: 2025-11-6 (来源: rittal.com/cn-zh)



SE 5833.600 - 独立式机柜系统 VX SE

独立式机柜由钢板制成、框架稳固,带有两个安装平面、门板和螺栓固定的后板。顶板和侧面由一体式成型框架组成。系统兼容,可加装 VX25 配件。效率更高,因为不用安装侧板,并且大的柜体宽度可以代替小的并联组合。







特征

型 号	SE 5833.600
材料	箱体: 钢板 1.5 mm 门: 钢板, 2.0 mm 后壁: 钢板, 1.5 mm 底板: 钢板, 1.5 mm 安装板: 钢板, 3.0 mm
表面	箱体、门和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 安装板和底板:镀锌
颜色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

特征

供货范围	箱体上面和侧面封闭门 门单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧安装板底板 底板 后板可拧出螺钉后卸下锁:3 mm 双齿 2 个冲孔轨 18 x 39 mm 后壁,单件式
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 500 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	699 mm x 1,896 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 2 类型 3 Type 3R 类型 12
IK 编码	IK10
门数	1
基本材料	钢板
包装单元	1件
净重	134.32
毛重	136.2
本型号(含包装)PCF(出厂前)	518.2 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

特征

关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
EAN	4028177959217
E-Number Sweden	E3465410
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

UL + C-UL (listed)
表面 防护等级
符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration

© Rittal 2025 4