



SE 5834.680 - 独立式机柜系统 VX SE IP 66/NEMA 4

独立式机柜由钢板制成、框架稳固，带有两个安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。效率更高，因为不用安装侧板。防护等级提高至 IP 66/NEMA 4。



特征

型号	SE 5834.680
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门：钢板， 2.0 mm 后壁：钢板， 1.5 mm 底座：钢板， 1.5 mm 安装板：钢板， 3.0 mm
表面	箱体、门和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌 底座：浸涂底漆和粉末涂层，织纹
颜色	RAL 7035

特征

供货范围	箱体上面和侧面封闭 门 门铰链在右边，可换到左边 安装板 底部，封盖板 后板可拧出螺钉后卸下 锁：3 mm 双齿 2个冲孔轨 18 x 39 mm
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 600 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	699 mm x 1,896 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 66
防护等级 NEMA	NEMA 4
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 2 类型 3 Type 3R Type 4 类型 12
IK 编码	IK10
门数	1
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	148
毛重	152
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	579.1 kg CO2 eq (Cat B)

特征

关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
EAN	4028177959316
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面 防护等级
解释	符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration