

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5852.680

独立式机柜系统 VX SE

状态: 2026-6-27 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5852.680 - 独立式机柜系统 VX SE 防护等级 IP 66/ NEMA 4X

独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固，带有两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。效率更高，因为不用安装侧板。防护等级提高至 IP 66/NEMA 4X。



特征

| | |
|----|---|
| 型号 | SE 5852.680 |
| 材料 | 箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm，外表拉丝 门：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，2.0 mm，外表拉丝 后板：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm，外表拉丝 安装板：钢板，3.0 mm 底座：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm |
| 表面 | 箱体、后壁和门：拉丝，粒度 400 安装板：镀锌 底座，不带涂层 |

特征

| | |
|-------------------------|---|
| 供货范围 | 箱体上面和侧面封闭 门 门铰链在右边，可换到左边 后板可拧出螺钉后卸下 安装板 底部，封盖板 锁：3 mm 双齿 2 个冲孔轨 18 x 39 mm |
| 尺寸 | 宽度: 800 mm 高度: 1,800 mm 深度: 500 mm |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 699 mm x 1,696 mm |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 66 |
| 防护等级 NEMA | NEMA 4X |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 Type 2 类型 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 类型 12 |
| IK 编码 | IK10 |
| 门数 | 1 |
| 说明 | 鉴于材料硬度，我们建议在内部装配时使用内六角低圆柱头金属板螺钉 2486.400 |
| 基本材料 | 不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 包装单元 | 1 件 |

特征

| | |
|---------------------|--|
| 净重 | 132.3 kg |
| 毛重 | 134 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 401.68 |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 产品描述 | VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x1800x500 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front |

批准

| | |
|----|--------------------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 证书 | 表面 防护等级 |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration |