

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5854.500 独立式机柜系统 SE 8

状态: 2025-12-16 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



SE 5854.500 - 独立式机柜系统 SE 8 不锈钢

从 600 至 1200 mm 的机柜宽度。一次成型侧板，节省安装时间。



特征

型号	SE 5854.500
产品描述	独立式机柜系统基于 TS 8 平台。TS 8 内部扩装的系统附件可以自由使用。
材料	箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm, 外表拉丝 门：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 2.0 mm, 外表拉丝 后板：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm, 外表拉丝 底板：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm 安装板：钢板, 3.0 mm
表面	箱体、门和后壁：拉丝，粒度 400 底板：光亮 安装板：镀锌
供货范围	箱体上面和侧面封闭 门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 后板可拧出螺钉后卸下 安装板 底板 锁：3 mm 双齿 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm

特征

尺寸	宽度: 1,000 mm 高度: 1,800 mm 深度: 400 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	899 mm x 1,696 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK 编码	IK10
门数	1
说明	鉴于材料硬度, 我们建议在室内施工时使用内六角圆头钣金螺钉。
基本材料	不锈钢
包装单元	1 件
净重	133
毛重	140.4
EAN	4028177666696
E-Number Sweden	E3404400
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK