

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5858.600

## 独立式机柜系统 VX SE

状态: 2026-4-12 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5858.600 - 独立式机柜系统 VX SE 不锈钢

独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固，带有两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。从 600 至 1200 mm 的机柜宽度。效率更高，因为不用安装侧板。



## 特征

型号	SE 5858.600
材料	箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm，外表拉丝 门：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，2.0 mm，外表拉丝 后板：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm，外表拉丝 底板：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体、门和后壁：拉丝，粒度 400 底板：光亮 安装板：镀锌

# 特征

供货范围	箱体上面和侧面封闭 门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 后板可拧出螺钉后卸下 安装板 底板 锁：3 mm 双齿 2 个冲孔轨 18 x 39 mm
尺寸	宽度: 1,200 mm 高度: 1,200 mm 深度: 500 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	1,099 mm x 1,096 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 2 类型 3 Type 3R 类型 12
IK 编码	IK10
门数	2
说明	鉴于材料硬度，我们建议在内部装配时使用内六角低圆柱头金属板螺钉 2486.400
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元	1 件
净重	115 kg
毛重	129.8 kg

## 特征

---

税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	VX SE 独立式机柜系统，宽 x 高 x 深：1200 x 1200 x 500 mm，不锈钢，1.4301，带安装板，正面双门

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面 防护等级
解释	符合性声明 符合性声明 UK