# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# CP 6206.420 倾角转接器 ±45°

状态: 2025-12-7 (来源: rittal.com/cn-zh)



# CP 6206.420 - 倾角转接器 ±45° 用于支托臂连接,直径 130 mm

用于在耦合系统 60/120 或固定系统 60/120 或 90° 角耦合系统 60/120 与操作箱体之间进行安装。

#### 特征

型号	CP 6206.420
您的获益	内部接头啮合装置实现在不同位置稳定制动合适箱体。 使用随附的螺销可以限制旋转角度。
使用范围	用于连接操作箱体与倾角转接器 耦合件 CP 60/120/180 用于支托臂连接,直径130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 安装固定件 CP 60/120,用于支托臂连接,直径130 mm, 6206.320, 6212.320 90°角向接合器 CP 60/120, 6206.380, 6212.380
材料	倾角转接器: 铸铝 螺纹管: 塑料
颜色	RAL 7024
供货范围	密封垫 波纹管 安装固定件
可旋转/可倾斜	是的
Tilt angle note	可以 7.5° 为单位调节
包装单元	1件
净重	1.35
毛重 ————————————————————————————————————	1.42

© Rittal 2025

## 特征

税率号	76169990
EAN	4028177684447
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

### 批准

解释

制造商声明