

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6206.460

## 倾角转接器 +100°/-60°

状态: 2026-2-8 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.460 - 倾角转接器 +100°/-60° 用于支托臂连接

## 120 x 65 mm

用于在 IW 工作板上进行安装，预备用于 130 mm 安装直径，带有支托臂接口 120 x 65 mm 的平面或固定件/连接器。适合于重达 20 kg、带有支托臂连接的箱体。带有电缆护套，用于保护线缆导入。

## 特征

型号	CP 6206.460
型式	<p>用于安装到：</p> <p>工业工作站的工作台，预备用于直径130 mm 的固定件表面</p> <p>带有支托臂连接 120 x 65 mm 的安装固定件/耦合件</p> <p>适合于重达 20 kg、带有支托臂连接的箱体</p> <p>90 x 71 mm</p> <p>Ø 130 mm</p> <p>120 x 65 mm</p> <p>VESA 标准 75</p> <p>带有电缆护套，用于保护线缆导入</p>
产品描述	倾斜角通过夹紧杆以 7.2° 增量可调，并通过附带的止挡螺钉限制在 +100°/-15°。
材料	<p>倾角转接器：钢板，喷漆</p> <p>螺纹管：塑料</p>
颜色	<p>倾角转接器：RAL 7035</p> <p>螺纹管：RAL 7024</p>
供货范围	<p>包括固定件</p> <p>波纹管</p>
可旋转/可倾斜	是的

## 特征

Tilt angle note	通过夹紧杆可以 7.2° 的孔距为单位调节，并可通过随附的止挡螺钉限制在 +100°/-15°
包装单元	1 件
净重	0.86
毛重	0.871
本型号（含包装）PCF（出厂前）	3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177684454
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

## 批准

解释 制造商声明