

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.460

倾角转接器 +100°/-60°

状态: 2026-5-15 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.460 - 倾角转接器 +100°/-60° 用于支托臂连接

120 x 65 mm

用于在 IW 工作板上进行安装，预备用于 130 mm 安装直径，带有支托臂接口 120 x 65 mm 的平面或固定件/连接器。适合于重达 20 kg、带有支托臂连接的箱体。带有电缆护套，用于保护线缆导入。

特征

型号	CP 6206.460
型式	用于安装到： 工业工作站的工作台，预备用于直径130 mm 的固定件表面 带有支托臂连接 120 x 65 mm 的安装固定件/耦合件 适合于重达 20 kg、带有支托臂连接的箱体 90 x 71 mm Ø 130 mm 120 x 65 mm VESA 标准 75 带有电缆护套，用于保护线缆导入
产品描述	倾斜角通过夹紧杆以 7.2° 增量可调，并通过附带的止档螺钉限制在 +100°/-15°。
材料	倾角转接器：钢板，喷漆 螺纹管：塑料
颜色	倾角转接器：RAL 7035 螺纹管：RAL 7024
供货范围	包括固定件 波纹管
可旋转/可倾斜	是的

特征

Tilt angle note	通过夹紧杆可以 7.2° 的孔距为单位调节，并可通过随附的止档螺钉限制在 +100°/-15°
包装单元	1 件
净重	0.86 kg
毛重	0.871 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
产品描述	倾角转接器+/-45°, 用于 120 x 65 mm支托臂的连接, 系统 60

批准

解释	制造商声明
----	-------