Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6206.490

状态: 2025-11-15 (来源: rittal.com/cn-zh)



CP 6206.490 - 连接悬臂 用于支托臂连接 120 x 65 mm

用于薄型操作箱体的背面连接。箱盖可取下以方便电缆导入

特征

CP 6206.490
连接到威图支托臂系统
CP 40
CP 60
CP 120 通过适配器将支托臂接口直径从 直径130 mm 转换为 120 x
65 mm
用于超薄型操作箱体的背面连接。箱盖可取下以方便电缆导引。
铸铝
托架,盖板:RAL 7024
电缆导入套管: RAL 7035
2 根电缆扎带
包括密封件和安装固定件
是的
根据应用的不同,需要固定件或耦合件
用于连接 Beckhoff 控制面板
侧面电缆导入套管实现线缆在托架内外铺设至设备。
1件
0.6
0.622
73269098
4028177814059

© Rittal 2025 2

特征

ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

批准

解释 制造商声明

© Rittal 2025 3