

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.490

连接悬臂

状态: 2026-4-18 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.490 - 连接悬臂 用于支托臂连接 120 x 65 mm

用于薄型操作箱体的背面连接。箱盖可取下以方便电缆导入

特征

型号	CP 6206.490
型式	连接到威图支托臂系统 CP 40 CP 60 CP 120 通过适配器将支托臂接口直径从 直径130 mm 转换为 120 x 65 mm
产品描述	用于超薄型操作箱体的背面连接。箱盖可取下以方便电缆导引。
材料	铸铝
颜色	托架, 盖板: RAL 7024 电缆导入套管: RAL 7035
供货范围	2 根电缆扎带 包括密封件和安装固定件
Rifid y/n	是的
说明	根据应用的不同, 需要固定件或耦合件
使用范围	用于连接 Beckhoff 控制面板 侧面电缆导入套管实现线缆在托架内外铺设至设备。
包装单元	1 件
净重	0.6 kg
毛重	0.622 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC000882

特征

ECLASS 8.0

27400556

产品描述

CP Connection console, for support arm connection 120x65 mm

批准

解释

制造商声明