

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6315.600

带装饰手柄的操作箱体

状态: 2026-6-4 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6315.600 - 带装饰手柄的操作箱体

带装饰手柄的操作箱体，采用钢板材料的最新设计，直径 130 mm 的支托臂开口与支托臂系统 CP 60/120/180 相配合，可选择从前面或后面的维护入口进入，铝制面板便于轻松拆卸，防护等级 IP 55



特征

型号	CP 6315.600
材料	箱体和门：钢板 装饰手柄：铝 前面板：铝 封闭罩：塑料
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 装饰手柄：经本色铝阳极氧化处理 前面板：经天然铝阳极氧化处理
颜色	箱体和门：RAL 7035 装饰手柄：经本色铝阳极氧化处理 前面板：经天然铝阳极氧化处理 封闭罩：类似 RAL 7024
供货范围	带有开口的箱体和用于直径 130 mm 支托臂连接的加固件 前面带有最大开口，被易于加工的 3 mm 铝面板覆盖 侧面的装饰手柄和封闭罩 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 带 TS 系列孔的模压内角

特征

尺寸	宽度: 600 mm 高度: 600 mm 深度: 210 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
型式	前部维护入口
说明	通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链 选项: 在加强板内偏中心位置预制的直径 130 mm 支托臂连接可轻易进行扩孔 锁具系统用于前部维护入口: 锁芯 41 mm, C 型, 安全锁芯, 塑料手柄和 T 形手柄, C 型
基本材料	铝
关于订货编号的说明	适配安装板 5050.442 带附件包 5050.507
锁	锁具规格: 镰刀状锁鼻 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
包装单元	1 件
净重	17.2 kg
毛重	17.59 kg
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27180505
产品描述	操作门箱体 600*600*210WHDmm

批准

批准

解释

符合性声明

符合性声明 UK