

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6320.300

### 带装饰手柄的操作箱体

状态: 2026-5-30 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6320.300 - 带装饰手柄的操作箱体

带装饰手柄的操作箱体，采用钢板材料的最新设计，直径 130 mm 的支托臂开口与支托臂系统 CP 60/120/180 相配合，可选择从前面或后面的维护入口进入，铝制面板便于轻松拆卸，防护等级 IP 55

## 特征

型号	CP 6320.300
材料	箱体和门：钢板 装饰手柄：铝 前面板：铝 封闭罩：塑料
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 装饰手柄：经本色铝阳极氧化处理 前面板：经天然铝阳极氧化处理
颜色	箱体和门：RAL 7035 装饰手柄：经本色铝阳极氧化处理 前面板：经天然铝阳极氧化处理 封闭罩：类似 RAL 7024
供货范围	带有开口的箱体和用于直径 130 mm 支托臂连接的加固件 前面带有最大开口，被易于加工的 3 mm 铝面板覆盖 侧面的装饰手柄和封闭罩 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 带 TS 系列孔的模压内角
尺寸	宽度: 380 mm 高度: 380 mm 深度: 210 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
型式	后部维护入口

# 特征

---

说明	通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链 选项：在加强板内偏中心位置预制的直径 130 mm 支托臂连接可轻易进行扩孔 锁具系统用于后部维护入口：锁芯 27 mm，A 型，安全锁芯，塑料手柄和 T 形手柄，B 型
基本材料	铝
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 1 锁芯: 3 mm 双齿
包装单元	1 件
净重	9.041 kg
毛重	9.517 kg
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27180505
产品描述	带装饰条的操作箱体，380*380*210WHD

---

# 批准

---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------