



CP 6321.000

操作箱体用于尺寸最大为 24⊗ 的台式 TFT 液晶显示器

状态: 2026-2-24 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6321.000 - 操作箱体用于尺寸最大为 24" 的台式 TFT 液晶显示器

内嵌 VESA 75/100 安装件有效的通用工作台 TFT 防护，可适用尺寸达 24" 且规格为 16:9/16:10。防护等级高达 IP 65。

特征

型号	CP 6321.000
型式	检视窗用透明片带单片安全玻璃
产品描述	用于安装商业通用的台式 TFT 液晶显示屏，屏幕对角线最大为 24"，比例 16:9/16:10
材料	箱体和门：钢板 装饰手柄：铝 封闭罩：塑料 检视窗用玻璃：单片钢化玻璃 TFT 液晶显示屏托架：钢板
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 装饰手柄：经本色铝阳极氧化处理
颜色	箱体和门：RAL 7035 装饰手柄：经本色铝阳极氧化处理 封闭罩：类似 RAL 7024
供货范围	带有开口的箱体和用于直径 130 mm 支托臂连接的加固件 检视窗用透明片 托架用于台式 TFT 液晶显示屏，采用 VESA 75/100 侧面的装饰手柄和封闭罩 门在后面，右边用铰链固定 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁

特征

尺寸	宽度: 650 mm 高度: 450 mm 深度: 155 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 65
锁具数量	1
说明	通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链 选项: 在加强板内偏中心位置预制的直径 130 mm 支托臂连接可轻易进行扩孔 锁芯, 可用 A 型 27mm 锁芯替换, 也可用安全锁芯、塑料手柄和 B 型的 T 形手柄替换
基本材料	铝
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 1 锁芯: 3 mm 双齿
包装单元	1 件
净重	16.468 kg
毛重	17.335 kg
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27180505
产品描述	台式TFT液晶显示器

批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------