

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 6321.050

# AX 操作箱体用于尺寸最大为 24 $\times$ 的 台式 TFT 液晶显示屏

状态: 2026-5-23 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6321.050 - AX 操作箱体用于尺寸最大为 24" 的台式 TFT 液晶显示屏

基于 AX 的操作箱体用于尺寸最大为 24 寸的台式 TFT 液晶显示屏，钢板，内置 VESA 75/100 支架。有效保护尺寸最大为 24 寸型式为 16:9/16:10 的商用台式 TFT 液晶显示屏。高防护等级 IP 65。



## 特征

型号	AX 6321.050
产品描述	用于安装商业通用的台式 TFT 液晶显示屏，屏幕对角线最大为 24"，比例 16:9/16:10
材料	箱体：钢板 门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 装饰手柄：铝 封闭罩：塑料 检视窗用玻璃：单片钢化玻璃 TFT 液晶显示屏托架：钢板
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 装饰手柄：经本色铝阳极氧化处理
General colour	RAL 7035

# 特征

颜色	箱体和门: RAL 7035 装饰手柄: 经本色铝阳极氧化处理 封闭罩: 类似 RAL 7024
供货范围	箱体带门、开口和用于直径 130 mm 支托臂连接的加固件 检视窗用透明片 托架用于台式 TFT 液晶显示屏, 采用 VESA 75/100 侧面的装饰手柄和封闭罩 门在后面, 右边用铰链固定 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 带系列孔的模压内角
尺寸	宽度: 650 mm 高度: 450 mm 深度: 155 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
锁具数量	2
IK 编码	IK08
说明	通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链 选项: 在加强板内偏中心位置预制的直径 130 mm 支托臂连接可轻易进行扩孔 锁具系统用于后部维护入口: 锁芯, 可更换为 AX 迷你型舒适手柄的 A 型 27 mm 锁芯
基本材料	钢板
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿

## 特征

---

包装单元	1 件
净重	15.66 kg
毛重	15.8 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	59.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
产品描述	AX 操作箱体, 用于大至 24" 的台式 TFT, 尺寸: 650x450x155 mm, 钢板, 铝质装饰手柄

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明