

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.020

Optipanel

状态: 2026-2-10 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.020 - Optipanel

铝箱体，导热性强，被动散热性优良。用于相对小型面板和控制方案。超薄设计，与嵌入设备匹配，几乎不占据空间。



特征

型号	CP 6380.020
型式	角形支托臂接口，120 x 65 mm
您的获益	铝箱体，导热性强，被动散热性能优良。 重量轻，稳定性好 可与所有威图立式系统和支托臂系统兼容
材料	箱体：铝挤压型材 角型连接件：锌压铸件 防护角：塑料
General colour	经天然铝阳极氧化处理
颜色	箱体：经天然铝阳极氧化处理 角型连接件：RAL 7035 保护梁：类似 RAL 7024
供货范围	箱体配有铰接隔板 密封垫

特征

尺寸	宽度: 474 mm 高度: 387 mm 深度: 110 mm
安装深度	100 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 65
适合于前面板宽度	430 mm
适合于前面板高度	343 mm
型式	后部维护入口
说明	通过转动箱体可以更换支托臂连接 3 mm 的双齿锁芯可用 41 mm 的锁芯替换, 也可用 C 型塑料手柄和 T 形手柄替换 后壁铰接在最长的 箱体侧上
基本材料	铝
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
包装单元	1 件
净重	5.898
毛重	6.208
税率号	94032080
EAN	4028177429079
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK