Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





CP 6380.040 Optipanel

状态: 2025-12-14 (来源: rittal.com/cn-zh)



CP 6380.040 - Optipanel

铝箱体,导热性强,被动散热性优良。用于相对小型面板和控制方案。超薄设计,与嵌入设备匹配,几乎不占据空间。







特征

型号	CP 6380.040
型式	角形支托臂接口,120 x 65 mm
您的获益	铝箱体,导热性强,被动散热性能优良。 重量轻,稳定性好 可与所有威图立式系统和支托臂系统兼容
材料	箱体: 铝挤压型材 角型连接件: 锌压铸件 防护角: 塑料
General colour	经天然铝阳极氧化处理
颜色	箱体:经天然铝阳极氧化处理 角型连接件:RAL 7035 保护梁:类似RAL 7024
供货范围	箱体配有铰接隔板 密封垫

© Rittal 2025

特征

尺寸	宽度: 526.6 mm
	高度: 398.8 mm
	深度: 110 mm
安装深度	100 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 65
适合于前面板宽度	482.6 mm
适合于前面板高度	354.8 mm
型式	后部维护入口
说明	通过转动箱体可以更换支托臂连接 3 mm 的双齿锁芯可用 41 mm 的锁芯替换,也可用 C 型塑料手柄和 T 形手柄替换 后壁铰接在最长的 箱体侧上
基本材料	铝
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
包装单元	1件
净重	6.069
毛重	6.388
EAN	4028177429093
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

批准

© Rittal 2025 3

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 4