## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# CP 6380.410 Optipanel

状态: 2025-12-18 (来源: rittal.com/cn-zh)



## CP 6380.410 - Optipanel

铝箱体,导热性强,被动散热性优良。用于相对小型面板和控制方案。超薄设计,与嵌入设备匹配,几乎不占据空间。







#### 特征

型号	CP 6380.410
型式	支托臂连接直径 130 mm
您的获益	铝箱体,导热性强,被动散热性能优良。 重量轻,稳定性好 可与所有威图立式系统和支托臂系统兼容
材料	箱体: 铝挤压型材 角型连接件: 锌压铸件 防护角: 塑料
General colour	经天然铝阳极氧化处理
颜色	箱体:经天然铝阳极氧化处理 角型连接件:RAL 7035 保护梁:类似 RAL 7024
供货范围	箱体配有铰接隔板 密封垫 用于前面板的密封件和安装固定件

© Rittal 2025

#### 特征

安装深度	150 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 65
适合于前面板宽度	520 mm
适合于前面板高度	400 mm
型式	后部维护入口
说明	通过转动箱体可以更换支托臂连接
	3 mm 的双齿锁芯可用 41 mm 的锁芯替换,也可用 C 型塑料手柄和
	T形手柄替换
	后壁铰接在最长的 箱体侧上
基本材料	铝
锁	锁具规格: 凸缘
	锁具数量: 2
	锁芯: 3 mm 双齿
包装单元	1件
净重	9.795
毛重	10.311
EAN	4028177663169
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

### 批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	————————————————————— 符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3