

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.510

Optipanel

状态: 2026-2-6 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.510 - Optipanel

铝箱体，导热性强，被动散热性优良。用于相对小型面板和控制方案。超薄设计，与嵌入设备匹配，几乎不占据空间。



特征

型号	CP 6380.510
型式	支托臂连接直径 130 mm
您的获益	铝箱体，导热性强，被动散热性能优良。 重量轻，稳定性好 可与所有威图立式系统和支托臂系统兼容
材料	箱体：铝挤压型材 角型连接件：锌压铸件 防护角：塑料
General colour	经天然铝阳极氧化处理
颜色	箱体：经天然铝阳极氧化处理 角型连接件：RAL 7035 保护梁：类似 RAL 7024
供货范围	箱体配有铰接隔板 密封垫 用于前面板的密封件和安装固定件

特征

安装深度	150 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 65
适合于前面板宽度	520 mm
适合于前面板高度	500 mm
型式	后部维护入口
说明	通过转动箱体可以更换支托臂连接 3 mm 的双齿锁芯可用 41 mm 的锁芯替换, 也可用 C 型塑料手柄和 T 形手柄替换 后壁铰接在最长的 箱体侧上
基本材料	铝
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
包装单元	1 件
净重	10.922
毛重	11.497
税率号	94032080
EAN	4028177663183
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

批准

解释

符合性声明

符合性声明 UK