

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.170

TFT 液晶显示器

状态: 2026-6-1 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.170 - TFT 液晶显示器

用于平面上和操作箱体上的不同安装形式。

特征

| | |
|--------|---|
| 型号 | SM 6450.170 |
| 型式 | 无触摸屏 |
| 产品描述 | 用于平面上和操作箱体上的不同安装形式。 |
| 您的获益 | 高级工业形式 通过集成式前框架降低了安装费用 不需要附加通风 安装深度很小 (45 mm) |
| 材料 | 前框架: 铝 |
| 表面 | 粉末涂层 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 密封件 六角螺母 (用于安装在表面上) VGA 电缆 M5 螺栓, 用于后部安装 触屏还附带集成连接电缆和 CD-ROM 驱动软件 配有消反射保护玻璃片 |
| 尺寸 | 宽度: 482.6 mm 高度: 399.3 mm |
| 接口 | VGA (D-SUB HD 15 极) DVI-D |
| 工作温度范围 | 0 °C...50 °C |
| 贮存温度范围 | -20 °C...60 °C |

特征

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 关于订货编号的说明 | 其它形式可用作带串接端口或 USB 接口的电阻性触屏。 |
| 显示屏亮度 | 350 cd/m ² |
| 对比度 | 1000 : 1 |
| 对角线 | 19" |
| 运行时间 | 50,000 h |
| On Screen Display (OSD) | 背面的控制按键 |
| Reading angle left/right | 85 ° |
| 显示屏分辨率 | 1280 x 1024 像素 |
| 关于订货编号的说明 | 配有消反射保护玻璃片 |
| 额定功率 Pel | 在直流电下: 20 W |
| 水平同步 (最小/最大) | 31.5 - 80 kHz |
| 水平同步 (最小/最大) | 60 - 75 Hz |
| 颜色数量 | 16.7 |
| 控制器分辨率 | VGA SVGA XGA SXGA |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 7.6 kg |
| 毛重 | 8 kg |
| 税率号 | 85286200 |
| ETIM 9 | EC001428 |
| ECLASS 8.0 | 19200201 |
| 产品描述 | SM TFT 监测器19 , VGA+DVI |

批准

解释

符合性声明