Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






CP 6535.010 操作门箱体

状态: 2025-12-7 (来源: rittal.com/cn-zh)



CP 6535.010 - 操作门箱体 不锈钢

基于不锈钢 1.4301 (AISI 304) 材质的操作箱体,配有塑料的手柄,符合食品级卫生安全的要求,并且可以和 CP40 不锈钢支托臂系统组合使用。







特征

型号	CP 6535.010
型式	配有 CP 40 不锈钢承重支架
材料	箱体和门: 不锈钢 1.4301 (AISI 304) 装饰手柄: 无毒无害型塑料,蓝色
表面	拉丝,粒度 400
General colour	不锈钢
颜色	装饰手柄: 类似 RAL 5002
供货范围	箱体四周封闭 开口和加固件,用于支托臂系统 CP 40,不锈钢 锁具带导板 门配有密封框和侧面装饰手柄 锁:3 mm 双齿

© Rittal 2025 2

特征

尺寸	宽度: 300 mm
	高度: 300 mm
	深度: 150 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12
说明	通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链
	3 mm 的双齿锁芯可用 41 mm 的锁芯替换,也可用 C 型塑料手柄和
	T形手柄替换
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
关于订货编号的说明	适配安装板 5050.432 带附件包 5050.507
包装单元	1件
净重	5.985
毛重	6.3
税率号	94032080
EAN	4028177220362
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

批准

批准	UL
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025