

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6538.000

操作门箱体

状态: 2026-2-5 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6538.000 - 操作门箱体

操作门箱体，带铝制把手的钢板。正面的门洞。防护等级：IP 55。开口和加固件，用于支托臂系统 CP-L (\varnothing 130 mm)。

特征

型号	CP 6538.000
材料	箱体和门：钢板 装饰手柄：铝 封闭罩：塑料
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 装饰手柄：经粉末涂层
颜色	箱体和门：RAL 7035 装饰手柄和封闭罩：RAL 5018
供货范围	箱体带开口和加固件，用于支托臂系统 CP-L，直径 130 mm 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 门配有密封框 侧面的装饰手柄和封闭罩
尺寸	宽度: 400 mm 高度: 400 mm 深度: 180 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
说明	通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链
基本材料	铝
包装单元	1 件
净重	9.099
毛重	9.578

特征

税率号 94032080

EAN 4028177186309

ECLASS 8.0 27180505