

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6663.400

**墙壁/底板固定件，可旋转 CP 40，
不锈钢**

状态: 2026-1-25 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6663.400 - 墙壁/底板固定件，可旋转 CP 40，不锈钢

用于垂直或水平面上支托臂系统的可旋转性固定。

特征

型号	CP 6663.400
型式	面板上，钻孔 直径 9 mm
材料	不锈钢 1.4305 (AISI 303)
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 66 符合 DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 符合 DIN EN 60529, 2014-09
可旋转/可倾斜	是的
Rotation angle/swivel area	约 350°，可通过滚花螺栓固定
包装单元	1 件
净重	4.292
毛重	4.68
税率号	83024900
EAN	4028177122222
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

批准

解释	制造商声明
----	-------