

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6663.500

墙壁/底板固定件，可旋转 CP 40，
不锈钢

状态: 2026-2-9 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6663.500 - 墙壁/底板固定件，可旋转 CP 40，不锈钢

用于垂直或水平面上支托臂系统的可旋转性固定。

特征

型号	CP 6663.500
型式	后壁上，螺纹 M8
材料	不锈钢 1.4305 (AISI 303)
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 66 符合 DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 符合 DIN EN 60529, 2014-09
可旋转/可倾斜	是的
Rotation angle/swivel area	约 350°，可通过滚花螺栓固定
包装单元	1 件
净重	3.657
毛重	3.98
税率号	83024900
EAN	4028177122246
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

批准

解释	制造商声明
----	-------