

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6706.600

琴式控制台下面部分

状态: 2026-5-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6706.600 - 琴式控制台下面部分

TP 琴式控制台底座，四种宽度，两种不同的深度，为每个琴式控制台解决方案提供基础。AX 锁罩确保了外观的统一性，两件式底板已包含在供货范围内，方便电缆布线。

特征

型号	TP 6706.600
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖：钢板 2.0 mm，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板：钢板
表面	箱体、箱盖和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体上方敞开 门或双门配有锁杆（深度为 400 mm 时在前面，深度为 500 mm 时前面和后面都有） 安装板 底板
安装板尺寸（宽 x 高）	1,099 mm x 571 mm
门数	2
尺寸	宽度: 1,200 mm 高度: 675 mm 深度: 500 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
说明	安装板，以 25 mm 为单位高度可调
包装单元	1 件

特征

净重	72 kg
毛重	73 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
产品描述	TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1200x675x500 mm, Sheet steel

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK