Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6710.000 琴式控制台中部结构 CX

状态: 2025-11-16 (来源: rittal.com/cn-zh)



CX 6710.000 - 琴式控制台中部结构 CX

四种宽度规格,可搭建两件或三件式 CX 控制台系统。







特征

| 型号 | CX 6710.000 |
|-------|--|
| 型式 | 中间部分 |
| 材料 | 箱体:钢板 1.5 mm 琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 |
| 表面 | 箱体和箱盖: 浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 箱体 箱盖后面有铰链,2个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动,右边 手动 开口用于从箱体底部引入电缆 锁:3 mm 双齿 |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 深度: 745 mm |
| 前面高度 | 130 mm |
| 高度 后面 | 200 mm |

© Rittal 2025 2

特征

| IK 编码 | IK10 |
|--------------------------|---|
| 说明 | 需要使用封板来封闭琴式控制台中部结构 2 段式琴式控制台结构需要一个琴式控制台底部结构和一个用于琴式控制台中部结构的封板 3 段式琴式控制台结构需要一个琴式控制台底部结构和琴式控制台上部结构 |
| 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm |
| 锁具数量 | 2 |
| 锁具规格 | 凸缘 |
| 锁芯 | 3 mm 双齿 |
| 锁 | 锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿 |
| 包装单元 | 1件 |
| | 19 |
| 毛重 | 20.6 |
| 税率号 | 94032080 |
| EAN | 4028177983724 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| | |

© Rittal 2025

批准

| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|
| 解释 | 符合性声明 |

© Rittal 2025 4