

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6711.000

琴式控制台中部结构 CX

状态: 2026-7-11 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6711.000 - 琴式控制台中部结构 CX

四种宽度规格，可搭建两件或三件式 CX 控制台系统。



特征

型号	CX 6711.000
型式	中间部分
材料	箱体：钢板 1.5 mm 琴式控制台盖：钢板 2.0 mm，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	箱体和箱盖：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体 箱盖后面有铰链，2 个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动，右边手动 开口用于从箱体底部引入电缆 锁：3 mm 双齿
尺寸	宽度: 800 mm 深度: 745 mm
前面高度	130 mm
高度 后面	200 mm

特征

IK 编码	IK10
说明	需要使用封板来封闭琴式控制台中部结构 2 段式琴式控制台结构需要一个琴式控制台底部结构和一个用于琴式控制台中部结构的封板 3 段式琴式控制台结构需要一个琴式控制台底部结构和琴式控制台上部结构
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 800 mm
锁具数量	2
锁具规格	凸缘
锁芯	3 mm 双齿
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
包装单元	1 件
净重	25 kg
毛重	27 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
产品描述	CX 琴式控制台系统, 桌面部件, 宽: 800 mm

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

解释	符合性声明
----	-------