Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TP 6730.330 分装板,可悬置和定位

状态: 2025-12-11 (来源: rittal.com/cn-zh)



TP 6730.330 - 分装板,可悬置和定位 用于 TP、TS、VX SE

装入内部扩装系统轨的琴式控制台上部和中部。

特征

	TP 6730.330
产品描述	用于简单安装在预安装的固定螺钉上。
 材料	钢板
 表面	镀锌
供货范围	包括固定件
安装可能性	系统母线上的琴式控制台的上面部分和中间部分用于内部扩装 琴式控制台下面部分侧面安装在深度安装的冲孔型材或安装轨梁上 其它控制机柜安装在带有 25 mm 安装孔阵分布间隔的安装轨上
说明	可通过侧面螺钉固定进行并柜 分装板的最大安装宽度 = 琴式控制台宽度减去 100 mm 在 TP 中需另行使用 TP 内部安装导轨
尺寸	宽度: 500 mm 高度: 437 mm
适合于箱体类型 适合于箱体类型	TP TS VX SE CX
—————————————————————————————————————	箱体类型: TP TS VX SE CX

© Rittal 2025

特征

包装单元	1件
净重	4.6
毛重	4.78
本型号(含包装)PCF(出厂前)	18.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94039910
EAN	4028177554481
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504

© Rittal 2025