

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6742.000 立式控制台 CX

状态: 2026-6-15 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6742.000 - 立式控制台 CX

立式控制台，用于操作和监控，配有大的安装板，具有高防护等级 IP 55，有四种不同的宽度。



特征

型号	CX 6742.000
型式	立式控制台
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖：钢板 2.0 mm，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板：钢板，2.5 mm
表面	箱体、箱盖和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体后面和侧面封闭 前单门/双门，配备三点式闭锁系统 安装板 带凸轮锁的盖板，后铰链式，2 个定位支撑件带自动锁定装置。左侧自动解锁，右侧手动解锁。 底板 锁：3 mm 双齿
尺寸	宽度: 1,200 mm 高度: 970 mm 深度: 400 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	1,120 mm x 900 mm

特征

上部深度	495 mm
下部深度	400 mm
门数	2
IK 编码	IK10
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 1,200 mm 高度: 970 mm 上部深度: 495 mm 下部深度: 400 mm
包装单元	1 件
净重	83 kg
毛重	86.75 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
产品描述	CX 立式控制台, 宽 x 高 x 深: 1200 x 970 x 400 mm, 钢板

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

批准

解释

符合性声明