

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6742.500 立式控制台 TP

状态: 2026-4-15 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6742.500 - 立式控制台 TP

立式控制台 TP，配有预装配组件，防护等级 IP 55，四种不同的宽度。盖板支撑件实现免工具安装。可与 TS 8 系统附件兼容，例如底座和线缆铺设套管。

特征

| | |
|---------------|---|
| 型号 | TP 6742.500 |
| 材料 | 箱体：钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖：钢板 2.0 mm，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板：钢板，3.0 mm |
| 表面 | 箱体、箱盖和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 箱体后面和侧面封闭 门或双门在前面，配有锁杆 安装板 箱盖后面有铰链，2 个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动，右边手动 底部敞开，用于个性化电缆引入 |
| 尺寸 | 宽度: 1,200 mm 高度: 973 mm |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 1,130 mm x 900 mm |
| 上部深度 | 500 mm |
| 下部深度 | 400 mm |
| 门数 | 2 |
| IK 编码 | IK08 |
| 关于订货编号的说明 | 对于双门型式，底部开口分为两个部分，需要 2 套底板。 |

特征

| | |
|---------------------------|--|
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 尺寸 | 宽度: 1,200 mm 高度: 973 mm 上部深度: 500 mm 下部深度: 400 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 85.5 kg |
| 毛重 | 90 kg |
| 税率号 | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| 产品描述 | TP 立式控制台, 宽x高x深1 1200x960x400/深2 500 mm, 钢板 |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 |
