

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6746.600 立式控制台 TP

状态: 2026-5-21 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6746.600 - 立式控制台 TP

立式控制台，用于操作和监控，配有大的安装板，具有高防护等级 IP 55，有四种不同的宽度。AX 锁罩确保了外观的统一性，两件式底板已包含在供货范围内，方便电缆布线。

特征

| | |
|---------------|---|
| 型号 | TP 6746.600 |
| 材料 | 箱体：钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖：钢板 2.0 mm，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板：钢板，3.0 mm |
| 表面 | 箱体、箱盖和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 箱体后面和侧面封闭 门或双门在前面，配有锁杆 安装板 箱盖后面有铰链，2 个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动，右边手动 底板 |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 975 mm 深度: 400 mm |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 530 mm x 900 mm |
| 上部深度 | 500 mm |
| 下部深度 | 400 mm |
| 门数 | 1 |
| IK 编码 | IK08 |

特征

| | |
|---------------------------|--|
| 说明 | 可使用滑动元件 (VX 5051.172) 作为新版本 VX 底座系统的安装辅助工具 |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 975 mm 上部深度: 500 mm 下部深度: 400 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 48 kg |
| 毛重 | 51.6 kg |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| 产品描述 | TP 上部件, 宽 x 高 x 深1/深2: 600x975x400/500 mm, 钢板 |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |