

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6748.500 立式控制台 TP

状态: 2026-2-8 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



TP 6748.500 - 立式控制台 TP

立式控制台 TP，配有预装配组件，防护等级 IP 55，四种不同的宽度。盖板支撑件实现免工具安装。可与 TS 8 系统附件兼容，例如底座和线缆铺设套管。

特征

型号	TP 6748.500
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖：钢板 2.0 mm，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板：钢板， 3.0 mm
表面	箱体、箱盖和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体后面和侧面封闭 门或双门在前面，配有锁杆 安装板 箱盖后面有铰链，2个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动，右边手动 底部敞开，用于个性化电缆引入
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 973 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	730 mm x 900 mm
上部深度	500 mm
下部深度	400 mm
门数	1
IK 编码	IK08
关于订货编号的说明	对于双门型式，底部开口分为两个部分，需要 2 套底板。

特征

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 IP 55

Protection category NEMA NEMA 12

基本材料 钢板

尺寸 宽度: 800 mm
高度: 973 mm
上部深度: 500 mm
下部深度: 400 mm

包装单元 1 件

净重 58.9

毛重 63.5

税率号 94032080

EAN 4028177601215

E-Number Sweden E3404469

ECLASS 8.0 27180504

批准

批准 UL + C-UL (listed)

解释 符合性声明