Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TP 6748.500 立式控制台 TP

状态: 2025-11-14 (来源: rittal.com/cn-zh)



TP 6748.500 - 立式控制台 TP

立式控制台 TP,配有预装配组件,防护等级 IP 55,四种不同的宽度。盖板支撑件实现免工具安装。可与 TS 8 系统附件兼容,例如底座和线缆铺设套管。

特征

型号	TP 6748.500
材料	箱体:钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板:钢板,3.0 mm
表面	箱体、箱盖和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹 安装板:镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体后面和侧面封闭 门或双门在前面,配有锁杆 安装板 箱盖后面有铰链,2个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动,右边 手动 底部敞开,用于个性化电缆引入
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 973 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	730 mm x 900 mm
上部深度	500 mm
下部深度	400 mm
门数	1
IK 编码	IK08
关于订货编号的说明	对于双门型式,底部开口分为两个部分,需要 2 套底板。

© Rittal 2025

特征

防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 973 mm 上部深度: 500 mm 下部深度: 400 mm
包装单元	1件
净重	58.9
毛重	63.5
税率号	94032080
EAN	4028177601215
E-Number Sweden	E3404469
ECLASS 8.0	27180504

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明

© Rittal 2025