
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# IW 6902.950

## 底部

状态: 2025-10-22 (来源: rittal.com/cn-zh)



#### IW 6902.950 - 底部 用于管状门框

这是一种替代承板、节省场地的放置笔记本电脑的(最多 20 kg)选择。用于用螺钉固定在宽 600 mm 的机柜的管状门框上。

#### 特征

型号	IW 6902.950
产品描述	这是一种替代承板、节省场地的放置笔记本电脑的(最多 20 kg)选择。用于用螺钉固定在宽 600 mm 的机柜的管状门框上。
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 7015
供货范围	固定带 安装固定件 支撑条
尺寸	宽度: 445 mm 高度: 159 mm 深度: 230 mm
承载力	20 kg
说明	标配的安装横梁适用于 600 mm 门宽
包装单元	1件
净重	4.548
毛重	4.748
本型号(含包装)PCF(出厂前)	16.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明

© Rittal 2025 2

#### 特征

税率号	94039910
EAN	4028177438729
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025