

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.620

承板，固定安装

状态: 2026-6-5 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.620 - 承板，固定安装用于 TE

固定在前后 482.6 mm (19") 安装框架的侧面，可承重：30 kg。



特征

型号	DK 7000.620
产品描述	承板通过侧面固定在 482.6 mm (19") 安装框架的前后。
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
Distance between mounting levels	495 mm
Load capacity static	300 N
说明	不能与伸缩轨结合使用。
支托平面	宽度: 505 mm 深度: 410 mm
尺寸	宽度: 511 mm 高度: 22 mm 深度: 413 mm
包装单元	1 件

特征

净重	3.25 kg
毛重	3.7 kg
税率号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	TE Component shelf, WHD: 511x22x413 mm, 30 kg, static, distance between levels: 495 mm, static installation, For TE, RAL 7035