

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7000.625 承板，可抽出

状态: 2025-12-16 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

# DK 7000.625 - 承板，可抽出用于 TE

完整套件，由通风式部件承板、伸缩轨以及可以直接固定的安装套件组成，固定深度可变，可承重：50 kg。

## 特征

型号	DK 7000.625
产品描述	用于直接安装在19英寸安装角轨上。
您的获益	深度变化用于在 25 mm 光栅中适配至 19 寸平面间距 完全拉出
材料	底板：钢板
表面	底板：涂漆 安装套件/滑动伸缩轨：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	设备底座，通风 滑动伸缩轨配有安装套件
Load capacity static	500 N
支托平面	宽度: 409 mm 深度: 500 mm
尺寸	宽度: 482.6 mm 深度: 500 mm
层面间距	395 - 645 mm
包装单元	1 件
净重	4.577
毛重	4.777

# 特征

---

税率号 94039910

---

EAN 4028177553149

---

E-Number Sweden E7282515

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261