

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7000.670 主动式风扇单元

状态: 2025-12-20 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7000.670 - 主动式风扇单元 用于 TE

设计用于特殊应用领域的风扇模块用于有针对性地进行通风和避免在 TE 7000 箱体中生成颗粒状热区。

## 特征

型号	TE 7000.670
产品描述	供预冲压开口 TE 7000 的主动式通风。作为选择，还可再集成安装一台风扇。
供货范围	1 个风扇单元 安装固定件 2 个风扇 1 个温度调节器 连接电缆，开放式
每个风扇的气流量（自由送风）	160/180
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
风扇气流量（自由送风）	1514
说明	通过分配盒或各个国家专用的连接插头连接
工作温度范围	-10 °C...55 °C
包装单元	1 件
净重	4.033
毛重	4.233
税率号	84145915
EAN	4028177437371
E-Number Sweden	E7239785

# 特征

---

ECLASS 8.0

27180716