

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.190

传感器

状态: 2026-6-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.190 - 传感器用于 CMC III、PDU、LCP、IoT 通讯模块

通用传感器，配备两个数字输入端口和一个模拟输入端口，可根据具体应用需求进行配置。

特征

型号	DK 7010.190
型式	通用传感器
您的获益	通过“即插即用”，快速连接和自动识别 通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式	可通过 CMC III 处理单元、PDU 或 IoT 通讯模块进行设置 传感器有两个数字输入端和一个模拟输入端，可以根据各自的应用进行配置 数字输入端可配置为无电势触点的 2x 监控系统、2x S0 总线（能量测量仪）或 1x Wiegand 接口（外部访问系统）。模拟输入端可用作 4 - 20 mA 接口
材料	塑料
表面	前部：光滑 箱体：织纹
颜色	RAL 9005
供货范围	通用传感器
连接到 CAN 总线上	直接

特征

接口	2 x RJ45 CAN 总线接口 模拟, 4 – 20 mA 2 个数字输入/S0 总线/韦根传感器
尺寸	宽度: 110 mm 高度: 30 mm 深度: 40 mm
工作温度范围	0 °C...45 °C
空气湿度 (没有凝露)	0...95 %
包装单元	1 件
净重	0.127 kg
毛重	0.157 kg
税率号	85319000
产品描述	通用传感器, 用于连接 CMC III 处理单元, 宽 x 高 x 深: 110 x 30 x 40 mm, 正面: RAL 9005

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
