Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7030.000 CMC III 处理单元

状态: 2025-12-1 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 7030.000 - CMC III 处理单元

处理单元/紧凑型处理单元为监控系统 CMC III 的中央单元。除集成的传感器之外,还可连接多达 32/4 个外部传感器/CAN 总线连接单元。这些单元可以通过以太网连接到数据网络上,通过 Web/ USB 进行配置。报警可以通过一个通过 SNMP 连接到某个企业的网络管理系统上的电子邮件服务 器来发送。



特征

型号	DK 7030.000
产品描述	监控系统 CMC III 的中央单元。除集成的传感器之外,还可连接 32/4 个外部传感器/CAN 总线连接单元。
您的获益	由于冗余供电,从而具有高利用率。 通过优化空间利用和连接技术节省成本。 由于采用了模块化系统,从而具有高度灵活性。 由于永久监控机柜的物理环境,从而具有很高的安全性。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
作用方式	CMC III 系统的中央监控单元。 汇总测量数据,超过可以自由设置的极限值时向网络管理系统或控制 台发出警报。 自动调节执行器和控制远程输出。
型式	Piezo 用于声学信息的信号发射器 带 NTP 的实时时钟实现时间功能
材料	塑料

© Rittal 2025

特征

表面	前部:光滑
	箱体: 织纹
颜色	箱体: RAL 7035
	前面板:RAL 9005
供货范围	基本系统
	温度传感器,包括连接电缆(附件)
	红外访问传感器(集成)
	安装组件用于在表面固定
红外线进入传感器	是的
集成式温度传感器	是的
总线系统接口	2 x RJ45 CAN 总线接口
报警继电器输出	1.5 mm² 以下接线柱(最大 24 V 直流/1 A)
接口	微型 USB
	1 x USB
	SD 存储卡插槽(最大 32 GB)
	2个数字输入
移动网页	用于 Android 和 Windows phones 系统
网络接口	以太网,根据 IEEE 802.3,通过 10/100BaseT Fullduplex 10/100
	Mbit/s, PoE
Interface UPS	
	插座
	PoE(通过以太网供电)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis 网络摄像机配备 VAPIX® 版本 3
传感器数量(最大)	32
说明	为了更好的网络安全,可取消公开日志

© Rittal 2025

特征

LED 发光二极管显示(背面)	网络状态
LED 发光二极管显示(前面)	状态
协议	TCP/IPv4
	TCP/IPv6
	SNMPv1
	SNMPv2c
	SNMPv3
	Telnet
	SSH
	FTP
	SFTP 带 SSL
	HTTP
	HTTPS 带 SSL
	NTP
	DHCP
	DNS
	SMTP
	Syslog
	LDAP
	Radius
	OPC-UA
	Modbus/TCP
	RS -232
尺寸	宽度: 138 mm
	高度: 40 mm
	深度: 132 mm
工作温度范围	0 °C45 °C
空气湿度(没有凝露)	595 %
包装单元	1件
净重	0.4

© Rittal 2025 4

特征

毛重	0.64
税率号	85311095
EAN	4028177659322
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	制造商声明
	符合性声明

© Rittal 2025 5