
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.






DK 7030.022 CMC III 处理单元

状态: 2025-12-8 (来源: rittal.com/cn-zh)




DK 7030.022 - CMC III 处理单元

CMC III 处理单元 19"版是 CMC III 监控系统的核心单元。可连接 32/16 个外部传感器/CAN 总线连接单元。这些单元可以通过以太网连接到数据网络上,通过 Web/USB 进行配置。报警可以通过一个通过 SNMP 连接到某个企业的网络管理系统上的电子邮件服务器来发送。







特征

型号	DK 7030.022
型式	型式 19"
您的获益	由于冗余供电,从而具有高利用率。 通过优化空间利用和连接技术节省成本。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
作用方式	CMC III 系统的中央监控单元。 通过以太网/SNMP 直接连接设备 汇总测量数据,超过可以自由设置的极限值时向网络管理系统或控制 台发出警报。
型式	Piezo 用于声学信息的信号发射器 带 NTP 的实时时钟实现时间功能
材料	塑料 铝型材,经黑色阳极氧化处理

特征

表面	前部:光滑
	箱体: 织纹
颜色	箱体: RAL 7035
	前面板: RAL 9005
供货范围	CMC III 处理单元
	基本系统
	集成式显示屏
	安装组件用于在表面固定
总线系统接口	RJ45 CAN 总线
报警继电器输出	1.5 mm² 以下接线柱(最大 24 V 直流/1 A)
移动网页	用于 Android 和 Windows phones 系统
网络接口	以太网,根据 IEEE 802.3,通过 10/100BaseT Fullduplex 10/100
	Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE(通过以太网供电)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis 网络摄像机配备 VAPIX® 版本 3
传感器数量(最大)	16
说明	为了更好的网络安全,可取消公开日志
LED 发光二极管显示(背面)	网络状态
LED 发光二极管显示(前面)	状态

特征

协议	TCP/IPv4
	TCP/IPv6
	SNMPv1
	SNMPv2c
	SNMPv3
	Telnet
	SSH
	FTP
	SFTP 带 SSL
	HTTP
	HTTPS 带 SSL
	NTP
	DHCP
	DNS
	SMTP
	Syslog
	LDAP
	Radius
	OPC-UA
	Modbus/TCP
	RS -232
尺寸	宽度: 450 mm
	高度: 44 mm
	深度: 144 mm
工作温度范围	0 °C45 °C
空气湿度(没有凝露)	595 %
包装单元	1件
净重	2.2
毛重	2.452
税率号	85311095

特征

EAN	4028177980532
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253