Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7030.060 CMC III 电源

状态: 2025-11-2 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 7030.060 - CMC III 电源 用于 PU、紧凑型 PU、LED 灯管、门控模块

CMC Ⅲ 电源,用于不同电压范围。







特征

型号	DK 7030.060
产品描述	该电源专门匹配 CMC III 的设计并且可放置在安装单元中。除了用于CMC III 处理单元/紧凑型处理单元的专用插头之外,还有两个作为 24 V 输出端的接线端子可用。
材料	
表面	
颜色	前面板: RAL 9005
供货范围	箱体: RAL 7035 ————————————————————————————————————
	安装组件用于在表面固定
连接电缆长度	600 mm
Input connection	IEC 插头 C14

© Rittal 2025 2

特征

输出电流(最大)	2.5 A
尺寸	宽度: 138 mm
	高度: 40 mm
	深度: 132 mm
工作温度范围	0 °C40 °C
输出电压	输出电压: 24 V 直流
空气湿度(没有凝露)	595 %
包装单元	1件
净重	0.65
毛重	0.652
税率号	85043121
EAN	4028177659384
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

批准

批准	UL
解释	制造商声明
	符合性声明

© Rittal 2025