Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





IT 7030.230

应答器读取器

状态: 2025-11-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



IT 7030.230 - 应答器读取器 用于 CMC Ⅲ

用于通过转发器受控开门的读取设备。

特征

IT 7030.230
应答器读取器
CMC III 近傍型读卡器,用于许可机架门后房间门,通过 CMC III CAN 总线连接件连接到 CMC III 处理单元上,通过近傍型读卡器许可。
通过"即插即用",快速连接和自动识别
通过集成的发光二极管显示状态
用于安装到柜门上或机房门旁边。
授权后由用户放行门。
可通过 CMC III 处理单元的软件或 IoT 通讯模块设置权限
连接到 CMC III CAN 总线访问单元可实现供电。
塑料
箱体: RAL 7035
前面板:RAL 9005
应答器读取器
连接电缆
操作说明书
TS 8 透明门设计补偿
安装材料
3个应答器插卡
3 m
16

© Rittal 2025 2

特征

紧装式处理单元 (PU compact) 的 数量(最多)	2
PU 设备数量(最大)	16
说明	使用 PoE 供电时每个 PU 最多 5 个用电器
Transponder tags	ISO 15693 - Mifare 1K
	ISO 15693 - Mifare 4K
	ISO 15693 - I-Code SL2
	ISO15693 - Tag-it
尺寸	宽度: 50 mm
	高度: 190 mm
	深度: 25 mm
工作温度范围	0 °C55 °C
空气湿度(没有凝露)	595 %
包装单元	1件
净重 	0.25
毛重	0.296
税率号	85311095
EAN	4028177659582
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

批准

解释 制造商声明 符合性声明