

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 7030.400 CMC III 传感器

状态: 2026-5-13 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.400 - CMC III 传感器

## CMC III 烟雾报警器

## 特征

型号	DK 7030.400
型式	烟雾报警器
产品描述	CMC III 传感器用于监控物理环境，可通过一根 CAN 总线连接电缆 RJ45 直接连接至处理单元。此外传感器还可以作为总线相互连接。
您的获益	通过“即插即用”，快速连接和自动识别 通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式	可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置 CMC III 烟雾报警器安装在机柜的上部区域中 传感器监控机柜空气中是否含有烟雾颗粒
材料	塑料
颜色	箱体：白色 角型固定件：RAL 9005
供货范围	传感器 安装板 包括固定件 安装角支架 包括固定件
连接到 CAN 总线上	直接
接口	2 x RJ45 CAN 总线接口

## 特征

每个物联网接口的设备数量 (最大)	32
紧装式处理单元 (PU compact) 的数量 (最多)	4
PU 设备数量 (最大)	32
PDU 设备数量 (最大)	16
测量方法	硅芯光电二极管/GaAs 红外线 LED 发光二极管
尺寸	高度: 60 mm
工作温度范围	5 °C...45 °C
空气湿度 (没有凝露)	5...95 %
包装单元	1 件
净重	0.4 kg
毛重	0.58 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	2.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
产品描述	CMC3烟雾探测器

## 批准

解释	制造商声明 符合性声明
----	----------------